



Rack VDI mural - pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina - 12U

REF. 0 462 28

LCS³

LEGRAND

252,90 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Atlantic, Atlantic inox et Marina, équipement pour coffret

- Rack mural 12U pour coffrets étanches
- Permet d'intégrer les équipements VDI 19pouces dans les coffrets Atlantic, Atlantic inox et Marina de largeur 600mm ou 800mm et de profondeur 250mm mini
- Dans les coffrets largeur 400mm, le rack permet d'intégrer les équipements VDI 10pouces
- Possibilité de fixer les colliers auto agrippants et à témoin de serrage

Les + installation

Peut se fixer directement au mur pour réaliser un rack mural (sans coffret)

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s'adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Niveau de montage	frontal	Avec mise à la terre	Oui
Modèle	autre	Avec porte frontale	Non
Finition de la barre profilée	sans	Avec parois latérales	Non
Type d'aération	sans	Démontable	Oui
Largeur	741 mm	Matériau	acier
Hauteur	548 mm	Finition de la surface	galvanisé
Profondeur	137 mm	Couleur	acier inoxydable
Dimension	482,6 mm (19 pouces)	Classe de protection (IP)	IP00
Nombre d'unités en hauteur (HE)	12	Degré de protection (NEMA)	autre
Capacité de charge max.	36 kg	Résistance aux chocs (IK)	Non applicable
Avec tôle de toit	Non	Equipé d'une porte ou couvercle	Non

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.