

Disjoncteur de branchement version Enedis DPX³250AB 240A 4P

REF. 4 207 32



VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	3.813 dm ³
Poids	2587 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

DPX³ 250 AB

240 A

- 4P
- Réglages thermiques 140 à 240 A
- Magnétique bas réglé en usine à 600 A

Caractéristiques Générales

DPX³-AB - disjoncteurs de branchement version Enedis de 90 à 400 A

- S'installent en aval d'un DPX-IS pour branchement à puissance surveillée de 36 à 250 kVA
- Commande frontale
- Appareils pré-étalonnés
- Réglages thermiques plombables
- 36000 A de pouvoir de coupure
- Cache-bornes plombables (à commander séparément)
- Bornes à cage livrées avec l'appareil
- Conformes à la norme NF IEC 60947-2