

Feu clignotant ou fixe vert IP54 IK10 d'intensité 55 candelas - 24V~ à 230V~

REF. 0 413 38



VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	1.332 dm ³
Poids	205 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Feux clignotants ou fixes multi-tensions

Intensité lumineuse : 55 Candelas (pic) IP 54 - IK 10

- Fixation à vis
- Dim. : haut. 85 mm, Ø105 mm
- Lampe incandescente 10 W, type BA 15 D (haut. du culot 19 et 21 mm) non livrée
- Choix de la lampe en fonction de la tension d'alimentation
- Vert
- Alimentation : 24 à 230 V~
- Consommation : 50 sous 230 V~ mA

Caractéristiques Générales

Signalisation lumineuse