



Borne monphasée plastique Green'up Premium pour véhicule électrique - Mode 3 - 7,4kW - 1 port- IP44 IK08 - 32A

REF. 0 590 01

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	20.4 dm ³
Poids	3765 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Bornes monophasées plastiques - Mode 3

- IP 44 - IK 08
- Bornes murales à équiper d'un pied réf. 0 590 52 pour fixation au sol

7,4 kW- 32 A

- Possibilité de réglage :
- 3,7/4,6/5,7/7,4 kW
- 16/20/25/32 A
- Pour recharge d'1 véhicule

Caractéristiques Générales

Bornes Green'up™ Premium - pour recharge de véhicules électriques

- Permettent de recharger en toute sécurité tous les véhicules électriques (équipés de chargeurs monophasés et triphasés) et hybrides rechargeables livrés en Mode 2 ou en Mode 3. Conformés aux normes IEC 61851-1 et 61851-22
- Possibilité de réglage de puissance sur la borne avec adaptation des protections et circuits d'alimentation
- Communication sans fil locale par Bluetooth : configuration et pilotage de la borne par smartphone, tablette via l'App. EV charge. Communication sans fil IP à distance avec le kit de communication réf. 0 590 56
- Fonctions disponibles :
- programmation journalière et hebdomadaire avec kit de communication de la charge
- visualisation de l'état de fonctionnement de la borne
- activation/désactivation de la borne
- suivi et historique des consommations avec stockage des données (avec kit de communication)
- mise à jour logiciel

- Equipées :
- d'un socle 2P+T à éclips Green'up Access bénéficiant de l'innovation Green'up system, technologie du groupe Legrand, permettant le déclenchement de la puissance maximum et garantissant une recharge sécurisée et rapide pour fiche 2P+T (Mode 2)
- d'un socle type 2 avec obturateurs (T2S) 3P+N+T (fonctionnement en monophasé ou triphasé) avec fil pilote (Mode 3)
- Raccordement et protection à partir du tableau électrique, par 1 ligne dédiée protégée (2 lignes dédiées pour les bornes 2 véhicules)
- Possibilité de pilotage horaire ou heures creuses par commande type contacteur, horloge, interrupteur (entrée contact sec 12 V=)
- Possibilité de commande ON/OFF à distance (entrée contact sec 12 V=)
- 1 entrée TIC pour compteur électronique ou Linky, permettant d'abaisser temporairement la puissance de la borne (délestage) en cas d'atteinte de la puissance souscrite

PIÈCES DÉTACHÉES



Commande réservée aux professionnels



Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande



À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)	Commande minimum
980949	EMBASE ET VOLET PRISE T2 S	47,14	1
980950	S/E PRISE 2P+T PLEXO	95,69	1
980951	S/E PRISE T2 S	179,10	1
980960	S/E VERROUILLAGE MODE 3	103,60	1

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.