



## Guide-câbles marron 32x12,5mm grande capacité 1 compartiment - longueur 2,1m

REF. 0 300 25

LEGRAND

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Guide-câble permettant la distribution, la protection ainsi que la dérivation des différents fils et câbles dans une installation électrique

- Guide-câble grande capacité sans cloison centrale - 32mm x 12,5mm
- Pour 2 câbles de Ø10mm maximum
- Livré en 40 longueurs de 2,10m
- Marron RAL8014
- Equipé d'un dispositif de maintien de câbles intégré

### Les + installation

Permet une fixation rapide de plusieurs câbles sur une paroi

### Les + utilisation

Peut être installé en tertiaire et en résidentiel

### Recommandations / restrictions d'usages

Ne peut pas être utilisé à l'extérieur

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur	12.5 mm	Transparent	Non
Largeur	32 mm	Numéro RAL	8014
Longueur	2100 mm	Type de fixation	perforation du fond
Section transversale utile	285 mm <sup>2</sup>	Finition du couvercle	séparé
Matériau	plastique	Avec agrafe pour tenue de câble	Oui
Qualité du matériau	PVC	Film de protection	Non
Sans halogène	Non	Avec connecteur de conduit	Non
Traitement antibactérien	Non	Livraison sur rouleau	Non
Traitement de surface	non traité	Classe de protection (IP)	IP40
Adapté au maintien de fonction	Non	Résistance aux chocs	IK07
Couleur	marron	Température d'utilisation	-5 - 60 °C
		Température de stockage	-25 - 60 °C