



Guide-câbles marron 32x12,5mm grande capacité 1 compartiment - longueur 2,1m

REF. 0 300 25

LEGRAND

6,04 €

Tarif professionnel de référence HT / mètre hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Guide-câble permettant la distribution, la protection ainsi que la dérivation des différents fils et câbles dans une installation électrique

- Guide-câble grande capacité sans cloison centrale - 32mm x 12,5mm
- Pour 2 câbles de Ø10mm maximum
- Livré en 40 longueurs de 2,10m
- Marron RAL8014
- Equipé d'un dispositif de maintien de câbles intégré

Les + installation

Permet une fixation rapide de plusieurs câbles sur une paroi

Les + utilisation

Peut être installé en tertiaire et en résidentiel

Recommandations / restrictions d'usages

Ne peut pas être utilisé à l'extérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Transparent	Non
Hauteur	12.5 mm	Numéro RAL	8014
Largeur	32 mm	Type de fixation	perforation du fond
Longueur	2100 mm	Finition du couvercle	séparé
Section transversale utile	285 mm ²	Avec agrafe pour tenue de câble	Oui
Matériau	plastique	Film de protection	Non
Qualité du matériau	PVC	Avec connecteur de conduit	Non
Sans halogène	Non	Livraison sur rouleau	Non
Traitement antibactérien	Non	Classe de protection (IP)	IP40
Traitement de surface	non traité	Résistance aux chocs	IK07
Adapté au maintien de fonction	Non	Température d'utilisation	-5 - 60 °C
Couleur	marron	Temperature de stockage	-25 - 60 °C

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.