

**Cordon connecteur pour répartiteur Lexiclic phase 10mm<sup>2</sup> -  
longueur 120mm - couleur noir**

REF. 0 048 95

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Caractéristiques produit**

**Cordons connecteurs**

**Longueur 120 mm**

Noir

Phase 10 mm<sup>2</sup>

**Caractéristiques Générales**

**Répartiteurs de rangée Lexiclic - 250 A**

Répartition "standard"

Permettent de répartir l'alimentation des appareils de protection et de coupure d'une rangée modulaire jusqu'à 24 modules

Alimentation directe sur plage par câbles avec cosses ou par barres souples ou rigides

Répartition par cordons connecteurs à verrouillage automatique Intensité par départ :

63 A avec cordons connecteurs 10 mm<sup>2</sup>

40 A avec cordons connecteurs 6 mm<sup>2</sup>