

Porte pour gaine à câbles externe XL³800 hauteur 1550mm

REF. 0 204 33



VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	29 dm ³
Poids	9404 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Gaines à câbles externes

Portes

- Pour gaine à câbles hauteur 1550 mm

Caractéristiques Générales

XL³ 800 - armoires de distribution

- IP 43 - IK 08 avec kit et porte
- IP 40 - IK 08 avec porte - IP 30 - IK 07 sans porte
- Enveloppes métal
- Peuvent recevoir les appareils jusqu'à 800 A
- Tenue au feu selon IEC 60695-2-11 : 750 °C / 5 s
- Pour installation dans les ERP
- Capacité 24 et 36 modules par rangée
- RAL 7035
- Livrées à plat avec montants fonctionnels fixés sur le fond, plaque d'entrée de câbles découppable et accessoires de jumelage (horizontal et vertical)
- Pour tenue aux environnements spécifiques, se référer à la déclaration disponible sur catalogue en ligne