



# **Boîte monoposte Batibox pour cloisons sèches 1** poste ou 2 modules - profondeur 40mm

REF. 0 800 41 BATIBOX LEGRAND

2,54€

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Batibox cloisons sèches, une boîte à encastrer dans les plaques de plâtre, de contreplaqué, de bois ou de tôle

#### **CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**

- Boîte Batibox 1 poste profondeur 40mm
- Øde perçage 67mm
- Etriers de serrage rétractables Multiplicité des entrées (latérales et en fond de boîte) pour le passage de gaines, défonçables sans outil
- Conforme à la norme NF EN 60670-1
- Pour montage d'appareillage à vis ou à griffes

#### Les + installation

Mise en place automatique des étriers lors du vissage même avec une visseuse électrique

### Les + utilisation

Parfaite tenue au bâti grâce à la large collerette et aux étriers imperdables

## Recommandations / restrictions d'usages

Pour installation dans cloisons sèches

# Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique...). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

#### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Mode de pose	Mur creux		
Forme	Rond	Matériau	Plastique
Type de construction		Sans halogène	Oui
Boîte de jonction/raccordement d'appareils		Type de traitement de la surface	Non traité
Modèle	Unique	Couleur	Jaune
Equipé d'une couronne rotative	Non	Classe de protection (IP)	IP20
A coupler/juxtaposer	Non	Finition du couvercle	Sans
Garnissage	Sans	Couvercle transparent	Non
Diamètre	67 mm	Fixation du couvercle	Autre
Longueur	71 mm	Plombable	Non
Largeur	71 mm	Maintien de fonction	Sans
Profondeur intérieure	40 mm	Avec blindage	Non
Pour le nombre d'inserts d'appareil	2	Etanche à l'air	Non
Fixation des appareils	Visser ou à griffe	Borne, position fixe	Non
Avec vis	Oui	Fixation au crochet de luminaire	Non
Pour diamètre du tube	Autre	Tubulure	Sans
Pour diamètre de câble jusqu'à	16-25 mm	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Verrouillage de tube	Non	Temperature d'utilisation /d'installation	-5-40 °C
Entrée de l'arrière	Oui	Temperature de stockage	-5-60 °C
Nombre d'entrées	6	EAN/Gencode	3245060800413

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.