



Boîte monoposte Batibox pour cloisons sèches 1 poste ou 2 modules - profondeur 40mm

REF. 0 800 41

BATIBOX

LEGRAND

1,65 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Boîtes monopostes

- Conformes à la norme NF EN 60670-1

1 poste

- Profondeur 40 mm

Caractéristiques générales

Batibox™ - boîtes d'encastrement pour cloisons sèches

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique...). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plombable	Non	Traitement de surface	non traité
Type de construction	boîte de jonction/raccordement d'appareils	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 40 °C
Finition du couvercle	sans	Avec blindage	Non
Diamètre	67 mm	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Longueur	71 mm	Profondeur intérieure	40 mm
Coupe-vent	Non	Classe de protection (IP)	IP20
Garnissage	sans	Pour le nombre d'inserts d'appareil	2
Nombre d'entrées	6	Fixation des appareils	visser ou déployer
Pour diamètre du tube	autre	Avec vis	Oui
A coupler	Non	Maintien de fonction	sans
Équipé d'une couronne rotative	Non	Température de stockage	-5 - 60 °C
Forme	rond	Fixation du couvercle	autre
Type de montage	mur creux	Verrouillage de tube	Non
Entrée de l'arrière	Oui	Largeur	71 mm
Sans halogène	Oui	Borne, position fixe	Non
Couleur	jaune	Fixation au crochet de luminaire	Non
Matériau	plastique	Tubulure	sans
Modèle	simple	Avec languettes à clou	Non
Pour diamètre de câble	16 - 25 mm	Couvercle transparent	Non

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.