

## Interface pour blocs SATI Adressable

REF. 0 626 00

LEGRAND



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Système de contrôle SATI Adressable, interface

- Interface pour blocs SATI Adressable
- Permet de piloter si associée à une télécommande référence 062520 :
  - la fonction visibilité augmentée : activation manuelle ou automatique des BAES pour amplifier la perception des étiquettes d'évacuation, en présence secteur
  - la fonction balisage lumineux d'évacuation pour augmenter la visibilité des dégagements et issues à utiliser pour réduire le temps d'évacuation
- Centralise en permanence l'état des blocs adressables - Fonctionne avec les BAES, BAES + BAEH, DBR et BAEH adressables - A associer avec la télécommande référence 062520 pour les BAES + BAEH et DBR - Possibilité de connexion en IP sur RJ45, RS232 et RS485 sur borne et en USB sur prise mini USB - La communication entre les blocs et la centrale est réalisée par l'intermédiaire de la ligne de télécommande - Connexion directe de 250 blocs adressables sur la centrale (étoile ou série), la ligne la plus longue étant limitée à 700m - Extension par répéteur référence 062603 au-delà de 250 blocs ou d'une ligne de plus de 700m
- 10 modules - Livrée avec cordon USB et logiciel de configuration - Alimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz - Batterie Ni-Cd - 8,4V - 0,15Ah
- Boutons allumage/Extinction sur la face avant - Inclut un logiciel de configuration (paramétrage de l'interface et aide à l'adressage des blocs) - Dispose de deux relais de défaut paramétrables

#### Les + installation

Nombreux choix de connexion et d'utilisation permettant de répondre à toutes les contraintes d'exploitation

#### Les + utilisation

Permet de superviser et de faciliter la maintenance des sites avec un quantité importante de BAES

#### Recommandations / restrictions d'usages

Nécessite l'utilisation au moins de l'un des terminaux suivants : Logiciel de supervision sur PC ; Ecran tactile de contrôle ; PC avec explorateur internet

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Longueur	178.2 mm
Largeur	67.2 mm
Hauteur	87.1 mm
Adapté à un encastrément de 482,6mm (19 pouces)	Non
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
EAN/Gencode	3245060626006