



Bâti-rack 19pouces 4 montants capacité 42U - 1965x550x820mm

REF. 0 463 96

LINKEO

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Bâti-rack 19"

- Pour héberger des équipements 19" dans un environnement climatisé, sécurisé et sans poussière
- Composé de 2 ou 4 montants 19"
- Avec pieds de nivellement
- Compatibles avec les équipements 19" LCS² et Linkeo
- Le bâti-rack 4 montants accepte les tablettes et les glissières fixes pour prof. 800 mm
- Possibilité de monter des bracelets guide-câbles réf. 0 465 41 sur l'extérieur des montants 19"
- Charge admissible : 300 kg
- Livré non monté
- RAL 7035
- Hauteur sans les pieds de nivellement (+ 27 à 42 mm avec les pieds)
- Capacité : 42 U
- Hauteur : 1965 mm
- Largeur : 550 mm
- Profondeur : 820 mm
- Nombre de montants : 4

Caractéristiques Générales

Bâti-rack 19" et accessoires

Information sur la gamme

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19" associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19" réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertiaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.