

**Barre cuivre souple section 20x5mm - 400A ou 250A admissibles - longueur 2m**

REF. 0 374 67

LEGRAND



**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**

Répartition standard, barre cuivre souple pour le raccordement des conducteurs de protection dans les coffrets et armoires de distribution

- Barre cuivre souple
- Section 20x5mm<sup>2</sup>
- I admissible :- si IP inférieur ou égal à IP30 : 400A- si IP supérieur à IP30 : 250A
- Livrée à plat
- Longueur 2m

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Courant assigné In	250 A
Modèle	Plat
Longueur	2000 mm
Largeur	5 mm
Hauteur	20 mm
Flexible	Oui
Traitement de surface	Non traité
EAN/Gencode	3245060374679