

Pop up mobilier pré-câblé avec 2 prises 2P+T , 2xRJ45 catégorie6 FTP , 1xHD15 et 1xjack 3,5mm - blanc brillant

REF. 6 540 10

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Pop up à encastrer dans le mobilier, au plus près de l'utilisateur, permettant d'alimenter les postes de travail ou salles de réunion en courant fort et courant faible

- Pop up 2 compartiments équipé et pré-câblé - 2x4 modules
- Equipé de :
 - 2 prises 2P+T 16A 250V~ pré-câblées avec cordon de 2m (H05VVVF 3G 1,5mm²) - Puissance maximum 3680W en 230V~
 - 2 prises RJ45 catégorie6 FTP pré-câblées avec cordon 3m
 - 1 prise HD15 pré-câblée avec cordon VGA femelle 0,16m à compléter par prolongateur VGA
 - 1 prise Jack 3,5mm pré-câblée avec cordon Jack 3,5femelle 0,10m à compléter par prolongateur Jack
- Design ultra-fin
- Conforme à la norme NF C 61-314
- Equipé de 2 prises de courant F/B ; 2 RJ45 ; 1 VGA et 1 jack 3,5 et cordons

Avantages

Produit métallique à encastrer peu encombrant sur et sous le mobilier

Design ultra-fin

Les + installation

Facilité de pose grâce au kit d'installation fourni - Peut être monté sur la plupart des surfaces (bois, marbre, granit...) de 15mm à 40mm d'épaisseur

Les + utilisation

Une connectique courant fort et courant faible à portée de la main. Un produit facile à ouvrir et à fermer pour un plan de travail toujours propre

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	encastré	Largeur	120 mm
Relevable	Oui	Hauteur	5 mm
Extensible	Non	Profondeur d'encastrement	78 mm
Forme	rectangulaire	Nombre de prises avec contact de terre	1
Matériau	aluminium	Nombre de jacks D-Sub 15 pôles	1
Couleur	blanc	Nombre de raccordements Audio	1
Longueur	274 mm	Nombre de raccordements CAT 6	2
		Protection contre les surtensions	Non