



## Enjoliveur Céliane pour prise quadruple pour réseau Optimum auto - finition graphite

REF. 0 679 94

CÉLIANE

LEGRAND

Finition Graphite

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane, un enjoliveur à monter sur mécanisme et à compléter d'un support et d'une plaque de finition

- Se monte sur le mécanisme :
  - référence 067394 : prise RJ45 STP quadruple pour réseau Optimum auto
- Finition Graphite

### Avantages

Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane

### Les + installation

S'installe sur le mécanisme afin de le protéger

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

### Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		<b>Finition de la surface</b>	Brillant
<b>Assemblage</b>		<b>Couleur</b>	Autre
Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire		<b>Transparent</b>	Non
<b>Utilisation</b>	Autre	<b>Type de fixation</b>	À clipser
<b>Bague de support</b>	Non	<b>Nombre de modules (construction modulaire)</b>	2
<b>Avec protection contre la poussière</b>	Non	<b>Serre cable</b>	Non
<b>Avec couvercle à charnière</b>	Non	<b>Domino</b>	Non
<b>Direction de sortie</b>	Droit	<b>Adapté à la classe de protection (IP)</b>	IP40
<b>Champ d'inscription</b>	Sans champ d'inscription	<b>Résistance aux chocs</b>	IK04
<b>Avec impression</b>	Non	<b>Largeur d'appareil</b>	53 mm
<b>Type de montage</b>	Autre	<b>Hauteur d'appareil</b>	53 mm
<b>Matériau</b>	Plastique	<b>Profondeur d'appareil</b>	7 mm
<b>Qualité du matériau</b>	Thermoplastique	<b>Température d'utilisation /d'installation</b>	0-45 °C
<b>Sans halogène</b>	Oui	<b>Température de stockage</b>	-20-70 °C
<b>Traitement antibactérien</b>	Non	<b>EAN/Gencode</b>	3414970618764
<b>Traitement de surface</b>	Non traité		