



Caméra Extérieure Intelligente et connectée Netatmo projecteur LED inclus et alerte sur smartphone - alu/noir

REF. NOC-PRO

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Caméra Extérieure Intelligente Netatmo, pour être alerté en temps réel et capable d'agir en cas d'intrusion

- Caméra Extérieure Intelligente Netatmo composée de :
 - 1 Caméra Extérieure Intelligente finition Aluminium/Noir
 - 1 carte MicroSD 16GB (incluse dans la caméra)
 - 1 kit de fixation (avec support de montage, clé Allen et visserie)
 - 1 housse de protection
- Avec système d'éclairage intelligent intégré avec détecteur de mouvement - Projecteur LED 12W inclus - Résistante aux intempéries : IPX6. Protection contre les UV
- Alerte immédiate sur smartphone en cas d'intrusion - Différencie les personnes, les animaux et les véhicules - Possibilité de personnaliser les alertes dans les paramètres de l'App. Netatmo Security et de sélectionner les zones d'alerte pour ne recevoir que les notifications utiles
- Caméra full HD 1080p. avec vision nocturne infra-rouge jusqu'à 15m - Angle de vision : 100° - Connexion : Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4GHz) - Dimensions : 50x110x200mm
- Fonctionne avec l'App Security de Netatmo, certaines fonctionnalités sont aussi compatibles avec l'App Door Entry Classe300X de Legrand - Aucun abonnement ni frais d'utilisation et mises à jour gratuites - Carte microSD 8Go incluse pour stockage sécurisé des vidéos en local (jusqu'à 32Go supportés) - Stockage supplémentaire possible sur un compte Dropbox ou FTP personnel - Compatible Apple Homekit, Assistant Google et Amazon Alexa (commande vocale et scénarios connectés)

Avantages

Depuis l'application, il est possible de personnaliser les notifications de type(s) d'événement(s) : avec la fonction ~Alert Zones~, il est possible de définir 4 zones d'alerte pour ne recevoir que les notifications utiles

Avec système d'éclairage intelligent intégré : en cas d'alerte, l'éclairage se met en marche et peut faire fuir un intrus - Il peut aussi éclairer un chemin la nuit - L'activation est manuelle via l'application, ou automatique

Aucun abonnement : Le stockage des vidéos, l'ensemble des fonctionnalités (streaming, alertes personnalisées...), et les mises à jour sont accessibles gratuitement

Les + installation

Facile à installer, peut s'installer en remplacement d'un luminaire extérieur

Les + utilisation

Alerte en temps réel sur smartphone, en cas d'intrusion. Personnalisation des notifications pour ne recevoir que les alertes utiles

Recommandations / restrictions d'usages

Le téléchargement et la configuration des App. Security et Door Entry requièrent un smartphone ou une tablette équipés des systèmes : OS 10 minimum ou Android 5.0 minimum

Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Profondeur	50 mm
		Température d'utilisation /d'installation	-20 - 50 °C
		Température de stockage	-20 - 50 °C
Modèle	standard (fixe)	Courant d'alimentation	0.02 - 0.14 A
Type de montage	mur	Fréquence d'alimentation	50 - 60 Hz
Lieu d'utilisation	extérieur	Sans halogène	Oui
Transmission	TCP/IP	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Power over Ethernet	sans	Section de câble	0.5 - 1.5 mm ²
Système d'image	autre	Equipé d'un porte étiquette	Non
Propriété du système d'image	couleur	Equipé de visière de protection antipluie	Oui
Intensité de la couleur	10 Bit	Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Oui
Taille de distance focale	300 - 30000 mm	Entre axe de fixation verticale	55 - 95 mm
Couleur	noir	Entre axe de fixation horizontale	55 - 95 mm
Sans fil	Non	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Finition de l'interface	Wi-Fi/WLAN	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Nombre de mégapixels	4	Adressable	Oui
Capacité de mémoire	8 GB-Go	Type de caméra	Fixe
Avec lentille	Oui	Angle de vue de la caméra	100 °
Avec lampe IR	Oui	Type de grade de communication	Non applicable
Portée d'infrarouge max.	15 m	Objet connecté	Oui
Protection contre le vandalisme	Oui	Type de communication	Non applicable
Avec détecteur de mouvement vidéo	Oui	Plateforme de téléchargement d'applications	Multistore
Champ de vue horizontal	90 - 100 °	Moyen de pilotage	Smartphone apps
Champ de vue vertical	60 - 100 °	Programmable	Oui
Puissance absorbée	10 W	Intéropérabilité du protocole de connexion	Oui
Tension d'alimentation	110 - 240 V	Connectable par box Internet	Oui
Type de tension	AC		
Hauteur	200 mm		
Largeur	110 mm		