



Signalétique lumineuse à LEDs vertes et rouges Mosaic 2 modules avec 2 états configurables

REF. 0 785 24

MOSAIC

LEGRAND

94,10 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Mosaic, une fontion de signalisation lumineuse répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

- Signalétique lumineuse Mosaic 230V~ à LEDs 2 états au choix vert ou rouge configurables sur le mécanisme - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- 2 modules
- Blanc RAL9003 finition brillante
- Puissance d'éclairage : 1W
- Connexion par bornes à vis (1x2,5mm² ou 2x1,5mm²)

Avantages

Possibilité d'imprimer des étiquettes sur le catalogue en ligne avec papier d'impression standard ou transparent

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

Les + utilisation

Permet de créer des points lumineux avec signalétiques spécifiques par l'ajout d'étiquettes imprimées (exemples : sortie, toilettes, accès interdit, etc)

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Peut être utilisée dans une installation d'assistance à l'autonomie : grâce aux détecteurs automatiques disposés à proximité du lit, l'allumage du chemin lumineux de la chambre est déclenché dès que le patient se lève - L'éclairage diffus permet au résident de se repérer dans l'espace et de se déplacer en toute sécurité, sans être ébloui

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Assemblage mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)		Adapté à la classe de protection (IP)	IP41
Nombre de modules (construction modulaire)	2	Tension nominale	230 V
Douille	autre	Puissance de la lampe max.	1 W
Avec source lumineuse	Oui	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm
Source lumineuse	LED non interchangeable	Largeur hors tout	45 mm
Avec lumière clignotante	Non	Hauteur hors tout	45 mm
Avec symbole/impression permanent(e)	Oui	Profondeur/longueur hors tout	41.3 mm
Avec symbole interchangeable	Non	Profondeur d'encastrement	32.7 mm
Utilisation comme contact à poussoir	non	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Type de montage	encastré	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 50 °C
Type de fixation	à clipser	Température de stockage	-10 - 70 °C
Matériau	plastique	Type de tension	AC
Qualité du matériau	thermoplastique	Fréquence d'alimentation	50 - 60 Hz
Sans halogène	Oui	Neutre obligatoire	Oui
Traitement de surface	non traité	Conforme aux tests de mise en service (1000V)	Non
Finition de la surface	brillant	Traitement antimicrobien	Non
Couleur	blanc	Type de borne	borne à vis
Numéro RAL (équivalent)	9003	Section de câble	2.5 - 2.5 mm ²
Transparent	Oui	Equipé d'un porte étiquette	Oui
Couleur de la source lumineuse	rouge-vert	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
		Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.