



## Disjoncteur moteur magnétothermique MPX<sup>3</sup>32S - réglage thermique 0,1A à 0,16A - pouvoir de coupure 100kA en 415V

REF. 4 173 00

73,39€ Tarif professionnel de référence HT

### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	0.425 dm <sup>3</sup>
Poids	315 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### Disjoncteurs moteur magnéto-thermiques

- Seuil de déclenchement thermique réglable
- Seuil de déclenchement magnétique : 13 x Ie

#### MPX<sup>3</sup> 32S

- Pouvoir de coupure standard
- Avec commande à bascule
- Fixation sur rail symétrique
- Moteur triphasé 400/415 V : 0,02 kW
- Plage de réglage thermique : 0,1 à 0,16 A
- Seuil de déclenchement instantané : 2,1 A
- Pouvoir de coupure 415 V Icu : 100 kA

#### Caractéristiques Générales

#### Disjoncteurs moteur MPX<sup>3</sup> - disjoncteurs moteur de 0,16 A à 100 A

- Conformés aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-2, IEC 60947-4