

Conduit métallo-plastique PN simple agrafage Ø intérieur 10mm

REF. 3 874 90



VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	50 metres
Volume	21.772 dm ³
Poids	10202 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Conduit métallo-plastique PN

- Avec simple agrafage
- Versions sans halogène disponibles en sur mesure
- Toutes les versions sans halogène sont conformes aux normes ferroviaires (UNI 11170, NF F 16-101, NF X 70-100, NF X 10-702 et CEN TS 455 45)
- Agréé IMQ

Pour filetage PG

- Ø intérieur : 10 mm
- Version sans halogène disponible en sur mesure
- Toutes les versions sans halogène sont conformes aux normes ferroviaires (UNI CEI 11170, NF F 16-101, NF X 70-100, NF X 10-702 et EN 45545)

Caractéristiques Générales

Système conduits flexibles RTA PVC FP 2000 et métallo-plastique - avec raccords métal