



Ronfleur Livinglight - Tech - 1 module

REF. NT4356/230

LIVING LIGHT

BTICINO

27,07 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution



INFORMATION PRODUIT

Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Livinglight, un ronfleur à associer à des plaques Livinglight ou Livinglight Air pour une combinaison raffinée de couleurs et de matériaux pour répondre à toutes les attentes en terme d'esthétique

- Ronfleur Livinglight - A équiper d'un support et d'une plaque Livinglight
- 8VA - 230V~ - 50Hz à 60 Hz
- Niveau sonore 75dB
- 1 module - A associer à un autre mécanisme 1 module ou 1 obturateur
- Finition Tech

Avantages

Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Livinglight

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale	230 V	Transfo incorporé	Non
Type de courant	AC	Largeur hors tout	21.9 mm
Classe de protection (IP)	IP20	Hauteur hors tout	47 mm
Volume	80 dB	Profondeur/longueur hors tout	43.5 mm
Matériau du boîtier	plastique	Profondeur d'encastrement	43.5 mm
Classe de qualité matériau boîtier	autre	Résistance aux chocs (IK)	Non applicable
Protection de la surface du boîtier	laqué / peint	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 50 °C
Couleur du boîtier	gris	Température de stockage	-10 - 70 °C
Type de tonalité	tonalité continue	Type de borne	borne à vis
Type de montage	montage en saillie	Section de câble	2.5 - 2.5 mm ²

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.