

Pack Ecocompteur modulaire IP composé d'un écocompteur référence 412000 et de 3 tores fermés 60A référence 412004

REF. 4 120 10

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution



INFORMATION PRODUIT

Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Compteur d'énergie résidentiel IP pour visualisation des consommations à distance : mesure des consommations électriques du logement sur 6 postes à l'aide des tores fermés fournis + mesure eau chaude, eau froide et gaz, compatible RT2012

- Mesure :
 - la consommation d'énergie électrique totale et partielle sur 6 postes, dont les 5 postes imposés par la RT 2012 dans l'habitat : chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, prises de courant et autres consommations
 - les consommations de gaz, d'eau chaude et d'eau froide (si raccordé au compteur)
- Pack livré avec 3 transformateurs de courant fermés 60A, référence 412004

Les + installation

Installation encliquetable en circuit monophasé et compatible nouveau compteur Linky

Les + utilisation

Les consommations de chaque poste sont visualisables en local (écran du produit) et à distance sur pages web, consultables sur smartphone, tablette ou PC, en euros, kWh ou m³

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de compteur	électronique	Type d'affichage	numérique
Courant maximal (I _{max})	0.9 A	Largeur dans les unités de partition	6
Fréquence	50 - 60 Hz	Finition de l'interface	sans
Type de pôle	monophasé	Signature EDL40	Non
Modèle	transformateur de mesure	Avec code de blocage	Oui
		Classe de protection (IP)	IP30