

## Élément droit de canalisation d'éclairage LBplus LBA634 - 63A - 4 conducteurs / 4+4 prises - 3 mètres

REF. ZU75240102

ZUCCHINI



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

LBplus, la canalisation électrique préfabriquée destinée à la distribution d'énergie électrique pour l'éclairage et pour l'alimentation de petites forces motrices

- Élément droit Type A : version simple - Permet un point de fixation tous les 3m maximum
- Enveloppe en acier galvanisé à chaud suivant EN 10142 qui constitue le conducteur de protection et procure une bonne résistance mécanique
- Structure rigide qui supporte et alimente des luminaires en monophasé et triphasé - Conducteurs isolés sur toute la longueur par une gaine auto-extinguible
- Fenêtres de dérivation équipées d'obturateurs imperdables - Le système installé garantit le degré de protection IP55 - Jonctions entre éléments sans accessoires
- LBA634 longueur 3m :
  - In : 63A
  - Conducteurs : 4
  - Prises : 4+4
  - Poids : 4,8kg

### Les + installation

Rapidité, simplicité et flexibilité pour la définition et installation des circuits

### Les + utilisation

Système conçu pour fonctionner à une température ambiante moyenne de 40°C, il garantit un plus haut niveau de performance comparé aux 35°C minimum requis par la norme

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Modèle	unique	Nombre de points de dérivation	8
Courant assigné CA 50Hz	63 A	Couleur	gris
Nombre de pôles	3	Classe de protection (IP)	IP55
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)	4	Longueur	3000 mm
Flexible	Non	Largeur	35 mm
Tension assignée à CA 50Hz	400 V	Hauteur	46 mm