

**Bloc de jonction de puissance nu plage-plage Viking3 pour rail symétrique avec raccordement maximum 120mm<sup>2</sup> et pas 34mm**

REF. 0 390 73

VIKING 3

LEGRAND



26,52 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**

Viking3, bloc de jonction de puissance nu pour assurer la jonction entre l'enveloppe et les câbles extérieurs

- Bloc de jonction de puissance nu Viking3 plage (chantier) / plage (atelier) - Pas 34mm
- Pour barres cuivre ou cosses 120mm<sup>2</sup> maximum
- Cloison d'isolement et capot de protection à commander séparément
- Repérage par plaques repères
- Fixation par griffe métallique sur rails symétrique profondeur 15mm et symétrique EN 60715 profondeur 15mm

**Information sur la gamme**

Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d'un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble</b>	120-120 mm <sup>2</sup>	<b>Matériau du corps isolant</b>	Thermoplastique
<b>Tension assignée</b>	1000 V	<b>Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94</b>	V2
<b>Finition raccordement électrique 1</b>	Raccordement par boulon	<b>Température de fonctionnement</b>	-5-40 °C
<b>Finition raccordement électrique 2</b>	Raccordement par boulon	<b>Largeur</b>	34 mm
<b>Nombre d'étages</b>	1	<b>Hauteur</b>	61 mm
<b>Nombre de positions de serrage par étage</b>	1	<b>Profondeur</b>	84 mm
<b>Etages reliés à l'intérieur</b>	Non	<b>Plaque de fermeture requise</b>	Non
<b>Type de montage</b>	Profilé chapeau 35 mm	<b>Couleur</b>	Gris
		<b>EAN/Gencode</b>	3245060390730

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.