Enjoliveur étroit Céliane pour interrupteur , va-et-vient ou poussoir Soft - Blanc

REF. 0 650 01 | **CÉLIANE** | **LEGRAND**

2,01 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Céliane, un enjoliveur à monter sur mécanisme et à compléter d’un support et d’une plaque de finition

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Se monte sur les mécanismes :
- référence 067001 : interrupteur ou va-et-vient Soft 10AX
- référence 067031 : poussoir Soft NO+NF 6A
- Doigt étroit
- Blanc

Avantages

- Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane

Les + installation

S'installe sur le mécanisme afin de le protéger

Recommandations / restrictions d’usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Bascule en une seule pièce
Impression/marquage	Sans
Utilisation	Bouton à contact maintenu
Adapté à la commande de méchanismes domotiques	Non
Type de fixation	À clipser
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	Non
Matériau	Plastique
Qualité du matériau	Thermoplastique
Sans halogène	Oui
Type de traitement de la surface	Non traité
Finition de la surface	Brillant
Traitement antimicrobien	Non
Couleur	Blanc
Avec champ d'inscription	Non
Avec lentille/symbole interchangeable	Non
Adapté à la classe de protection (IP)	Autre
Résistance aux chocs (IK)	IK04
Largeur	53 mm
Hauteur	53 mm
Profondeur	10 mm
Temperature d'utilisation /d'installation	-5-50 °C
Temperature de stockage	-10-70 °C
EAN/Gencode	3414970486615

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.