

Répartiteur pour DPX-IS250 250A avec section des barres 25x5mm

REF. 0 265 01

140,40€ Tarif professionnel de référence HT



VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	2.655 dm ³
Poids	989 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Répartiteurs pour DPX-IS 250

- Pour DPX-IS : 250 A
- Section des barres : 25 x 5
- Référence des barres : 0 374 18

Caractéristiques Générales

DPX™ -IS 250 - 63 à 250 A - interrupteurs-sectionneurs

- Assurent la coupure en charge par sectionnement visible et action positive des contacts
- Fonction cadenassage intégrée dans la poignée
- Raccordement par bornes à cage
- Livrés avec cache-vis
- Conformes à la norme NF IEC 60947-3
- Catégorie d'emploi AC 23 A
- Reçoivent les auxiliaires électriques
- Le contact réf. 0 261 60 peut être contact auxiliaire d'alarme ou de précoupure selon la position de montage
- Se montent sur rail 3 ou sur platine dans les coffrets ou armoires XL³