



## Chargeur USB Type-C Power Delivery Mosaic 3A 20W pour boîte de sol, bloc bureau et goulotte - 1 module alu

REF. 077691L

PROGRAMME  
MOSAIC

LEGRAND

### INFORMATION PRODUIT

Produit disponible à partir de Juillet 2022

### INFORMATION PRODUIT

Stock Legrand sous 40 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Mosaic, chargeur USB particulièrement adapté à l'équipement des postes de travail et dédié à l'installation dans les boîtes de sol, goulottes DLP monobloc, blocs bureaux et tous supports Incara LCM

- Chargeur USB conforme à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargeurs mobiles
- Le pictogramme, en face avant, indique que la prise est dédiée à la charge
- La sortie USB en 1 module : favorise le gain de place
- Connexion par bornes à vis
- Couleur Aluminium

## Avantages

USB 18W Power Delivery pour une charge très rapide

Montage possible dans une boîte d'encastrement 40mm

## Les + installation

Equipé de bornes de 2,5mm<sup>2</sup>

## Les + utilisation

Charge idéale pour un smartphone, un powerbank ou une tablette

## Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Chargement limité à 15W, non adapté au chargement d'un ordinateur portable

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	autre	Traitement antibactérien	Non
Type de chargeur USB	C	Profondeur d'encastrement	27 mm
Nombre de sorties	1	Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Tension de fonctionnement	220-250 V	Température de stockage	-10-70 °C
Fréquence	50-60 Hz	Type de tension	AC/DC
Type de raccordement	borne à vis	Tension d'alimentation	220-250 V
Type de montage	encastré	Power Delivery	Non
Couleur	aluminium	Neutre obligatoire	Oui
Numéro RAL	7040	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Largeur d'appareil	22.5 mm	Sans halogène	Oui
Hauteur d'appareil	45 mm	Nombre de bornes	2
Profondeur d'appareil	42 mm	Capacité des bornes	1.5-2.5 mm <sup>2</sup>
Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Adapté à la classe de protection (IP)	IP40	Section de câble	1.5-2.5 mm <sup>2</sup>
Résistance aux chocs	IK04	Équipé de prise(s) de courant	Non
		Équipé d'un porte étiquette	Non