



## Porte métal pour armoire XL<sup>3</sup>800 largeur 910mm et hauteur 1550mm

REF. 0 212 58

LEGRAND

715,20 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

XL<sup>3</sup>800 armoire de distribution IP43 IK08 avec kit et porte, IP40 IK08 avec porte, IP30 IK07 sans porte - RAL7035

- Porte métal pour armoire de distribution XL<sup>3</sup>800
- Pour armoire :
  - hauteur 1550mm
  - largeur 910mm
- Livrée avec poignée
- Barillet interchangeable à commander séparément
- Distance entre le plastron et la porte métal : 67mm

### Recommandations / restrictions d'usages

Pour installation dans les ERP

### Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL<sup>3</sup> s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL<sup>3</sup> 6300 et XL<sup>3</sup> 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL<sup>3</sup> 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL<sup>3</sup> 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL<sup>3</sup> 125 et XL<sup>3</sup> 160 isolants, métal ou encastrés.

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Modèle</b>	porte de compartiment	<b>Finition de la surface</b>	laqué / peint
<b>Finition porte à hublot</b>	Non	<b>Couleur</b>	gris
<b>Finition porte pour verrouillage de sectionneur</b>	Non	<b>Classe de protection (IP)</b>	IP40
<b>Largeur</b>	1400 mm	<b>Résistance aux chocs (IK)</b>	IK10
<b>Hauteur</b>	975 mm	<b>Température d'utilisation /d'installation</b>	-5 - 40 °C
<b>Profondeur</b>	60 mm	<b>Température de stockage</b>	-5 - 40 °C
<b>Finition CEM</b>	Non	<b>Numéro RAL</b>	7035
<b>Matériau</b>	acier	<b>Sans halogène</b>	Oui

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*