



## Disjoncteur Phase+Neutre DNX<sup>3</sup>4500 6kA arrivée et sortie borne à vis - 1P+N 230V~ 32A courbe C - 1 module

REF. 4 067 77

25,33€ Tarif professionnel de référence HT

### VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	10 unités
Volume	1.62 dm <sup>3</sup>
Poids	1160 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### Uni + Neutre 230 V~ - Courbe C

- Pour peigne HX<sup>3</sup> optimisé universel mono réf. 4 049 26/37 ou tétrapolaire réf. 4 052 00/01/02/10
- Permettent la réalisation de tests volants (présence tension)
- Vis/vis
- In : 32 A
- Nombre de modules : 1

#### Caractéristiques Générales

#### Disjoncteurs DNX<sup>3</sup> 4500 - 6 kA - courbes C et D - protection des départs

- Conformes à la norme NF EN 60898-1
- Pouvoir de coupure :
- 4500 - NF EN 60898-1 - 230 V~ - 50 Hz
- 6 kA - EN 60947-2 - 230 V~
- Reçoivent les auxiliaires
- 3 types de connexion :
- auto/auto : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes auto
- auto/vis : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes à vis
- vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis