

Prise RJ 45 multimédia cat. 6 FTP avec plaque Céliane - Blanc

REF. 0 995 64

CÉLIANE

LEGRAND



Céliane, une prise multimédia complète, prête à installer

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Permet les transmissions à haut débit (Gigabit Ethernet)
- Avec connecteur équipé d'un écrou de verrouillage ne nécessitant pas l'utilisation d'un outil spécifique et permettant un re-câblage en cas d'erreur
- 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme de prises et interrupteurs qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque LEGRAND

Montage apparent Non

Montage encastré Oui

Encastrement de canal Non

Citerne au sol/montage en sous-sol Non

Type de fixation Visser

Composition Mécanisme complet avec plaque

Type de connecteur RJ45 8(8)

Avec jacks/coupleurs Oui

Adapté au nombre de jacks/coupleurs 1

Catégorie 6

Couleur Blanc

Type de connexion	Contact pour connexion autodénudante
Jacks blindés	Non
Raccordement de mise à la terre séparé	Non
Avec zone de texte	Non
Décharge séparée de câble de traction	Non
Type de montage raccordement de blindage	Sans
Direction de sortie	Droit
Avec protection contre la poussière	Oui
Classe de protection (IP)	IP20
Code couleur	Oui
Largeur d'appareil	82 mm
Hauteur d'appareil	82 mm
Profondeur d'appareil	40 mm
Nombre de modules (construction modulaire)	2
Profondeur d'encastrement	31 mm
Résistance aux chocs (IK)	IK03
Température d'utilisation /d'installation	-40-70 °C
Température de stockage	-40-70 °C
Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Sans halogène	Oui
Traitement antimicrobien	Non
Mode de pose	Encastré
Diamètre de tube pour produit saillié	0-0 mm
Diamètre maxi d'entrée de câbles	9 mm
Nature d'embout entrée de câble	Non applicable
Entre axe de fixation verticale	0-0 mm
Entre axe de fixation horizontale	0-0 mm
Maintien du câble	Non applicable

EAN/Gencode

3414970525581

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Environnement et recyclage

