

**Cartouche industrielle cylindrique typegG 22x58mm avec percuteur  
- 100A**

REF. 0 155 96

LEGRAND



**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

**Caractéristiques produit**

**Cylindriques type gG HPC (Haut Pouvoir de Coupure)**

**22 x 58**

Calibre : 100 A

Tension ~ : 500 V

Pouvoir de coupure : 100000 A

**Caractéristiques Générales**

**Cartouches industrielles cylindriques - type gG**

Conformes aux normes EN 60269-1 et 2, IEC 60269-1 et 2, NFC 60-200