



Cartouche industrielle cylindrique typegG 22x58mm avec percuteur - 100A

REF. 0 155 96

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	10 unités
Volume	0.381 dm ³
Poids	561 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Cylindriques type gG HPC (Haut Pouvoir de Coupure)

- Agréées Bureau Véritas

22 x 58

- Calibre : 100 A
- Tension ~ : 500 V
- Pouvoir de coupure : 100000 A

Caractéristiques Générales

Cartouches industrielles cylindriques - type gG

- Conformes aux normes EN 60269-1 et 2, IEC 60269-1 et 2, NFC 60-200