

## Peigne d'alimentation tétrapolaire tête de groupe HX<sup>3</sup> horizontal optimisé - longueur 18 modules

REF. 4 052 02

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

HX<sup>3</sup>, peigne d'alimentation tétrapolaire tête de groupe pour répartition optimisée

- Peigne tétrapolaire "tête de groupe"
- L'alimentation du peigne peut se faire à partir :
  - d'un appareil "tête de groupe" tétrapolaire à bornes auto
  - à partir du module d'alimentation référence 406298
- Pour l'alimentation d'une rangée ou d'un groupe d'appareils
- Livré avec 1 module de protection des dents et un capot d'extrémités
- Longueur 18 modules

### Les + installation

Permet de panacher, sur la même rangée, des appareils DX<sup>3</sup> Uni + Neutre, tripolaires et tétrapolaires, auxiliaires, contacteurs, télérupteurs...

### Les + utilisation

Permet l'alimentation d'une rangée ou d'un groupe d'appareils DX<sup>3</sup> à bornes automatiques ou à vis

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Nombre de phases	3	Courant permanent nominal I <sub>u</sub>	63 A
Nombre de pôles	36	Finition du raccordement électrique	goupille
Adapté au nombre d'appareils	18	Isolé	Oui
Dimension du pas	17.8 mm	Tension de fonctionnement nominale max. U <sub>e</sub>	400 V
Section transversale	16 mm <sup>2</sup>	Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N	Oui
Longueur	340 mm	Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire	Non
Largeur dans les unités de partition	18	Couleur	gris