

Conduit ICTA 3422 OctoGliss® Ø40mm grande longueur 200m avec lien blanc - noir

REF. 06940

OCTOGLISS

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

ICTA 3422 OctoGliss™

ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé

Ø40 mm - noir

Noir

Sans tire-fils

Grande longueur - 200 m

Lien blanc

Caractéristiques Générales

Conduits ICTA 3422 et ICA 3321 OctoGliss™ - la réponse sur mesure aux besoins des pieuvristes

Conformes à la norme EN 61386-22

IP 68 conduit seul. IP 44 conduit + manchon

Noir (ICTA) : meilleure tenue aux UV, repérage sur chantier pour éviter les écrasements

Gris (ICA) : adapté pour pose sur cloisons. Autres couleurs disponibles sur demande

Conduits non propagateurs de la flamme

Résistance à la traction : OctoGliss® offre la meilleure tenue à l'étirement du marché

Interchangeabilité des couronnes : Ø intérieurs identiques (540 mm)

Annelures carrées : coupe facilitée, meilleure tenue dans les boîtes, mémoire de forme

Installation enterrée (Voirie Réseau Distribution) interdite pour conduits ICA, tolérée pour conduits ICTA si $\varnothing < 40$ mm. Préférer DuoGliss™ TPC

Pour installation en saillie intérieur, ou en encastré (murs, planchers, dalles) pour conduit ICTA seulement

Information sur la gamme

Les conduits Octogliss sont utilisés par les pieuvristes, adaptés pour les bâtiments d'habitation et bâtiments tertiaires. La conduit Octogliss est résistant à la traction, il offre la meilleure tenue à l'étirement du marché. Sa mise en œuvre est facilitée grâce à la qualité de lubrification exclusive (gain de temps de 30 %). Non-propagateur de la flamme, interchangeabilité des couronnes, annelures carrées (coupe facilitée, meilleure tenue dans les boîtes, mémoire de forme)