

## Conduit ICTA 3422 OctoGliss® Ø40mm grande longueur 200m avec lien blanc - noir

REF. 06940

LEGRAND



4,68 €

Tarif professionnel de référence HT / mètre hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

##### ICTA 3422 OctoGliss™

ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé

Ø40 mm - noir

Noir

Sans tire-fils

Grande longueur - 200 m

Lien blanc

#### Caractéristiques Générales

##### Conduits ICTA 3422 et ICA 3321 OctoGliss™ - la réponse sur mesure aux besoins des pieuvristes

Conformes à la norme EN 61386-22

IP 68 conduit seul. IP 44 conduit + manchon

Noir (ICTA) : meilleure tenue aux UV, repérage sur chantier pour éviter les écrasements

Gris (ICA): adapté pour pose sur cloisons. Autres couleurs disponibles sur demande

Conduits non propagateurs de la flamme

Résistance à la traction : OctoGliss® offre la meilleure tenue à l'étirement du marché

Interchangeabilité des couronnes : Ø intérieurs identiques (540 mm)

Annelures carrées : coupe facilitée, meilleure tenue dans les boîtes, mémoire de forme

Installation enterrée (Voirie Réseau Distribution) interdite pour conduits ICA, tolérée pour conduits ICTA si Ø < 40 mm. Préférer DuoGliss™ TPC

Pour installation en saillie intérieur, ou en encastré (murs, planchers, dalles) pour conduit ICTA seulement

#### Information sur la gamme

Les conduits Octogliss sont utilisés par les pieuvristes, adaptés pour les bâtiments d'habitation et bâtiments tertiaires. Le conduit Octogliss est résistant à la traction, il offre la meilleure tenue à l'étirement du marché. Sa mise en œuvre est facilitée grâce à la qualité de lubrification exclusive (gain de temps de 30 %). Non-propagateur de la flamme, interchangeabilité des couronnes, annelures carrées (coupe facilitée, meilleure tenue dans les boîtes, mémoire de forme)