

Presse-étoupe plastique IP68 filetage ISO16 gris RAL7001 - vendu à l'unité par quantité de 25

REF. 3 818 01

PRESSE-ÉTOUPE

LEGRAND



x 25

77,81 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Presse-étoupe pour assurer un serrage rapide, simple et hermétique : il assure la protection des câbles et des connexions électriques, quels que soient les environnements et les applications

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Presse-étoupe plastique filetage ISO16 vendu unitairement par quantité de 25
- IP68 - Gris RAL7001
- Serrage mécanique anti-vibration avec bague d'étanchéité néoprène pour IP68 - Capacité de serrage diamètre minimum 4mm - Capacité de serrage diamètre maximum 8mm
- Partie bloquante constituée de lamelles flexibles exerçant une forte pression sur le câble et conférant au produit une tenue optimale à la traction
- Conforme à la norme EN 50262

Les + installation

Livré avec joint de surface et écrou hexagonal montés

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de filetage	Métrique	Avec contre-écrou	Non
Taille de filetages métrique/PG	16	Fixation sans contre-écrou	Oui
Taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz	Autre	Modèle	Droit
Inclinaison du filetage	1.5 mm	Joint multi-passages	Non
Longueur de filetage	10 mm	Raccord à écrou de câble plat	Non
Largeur de clé	19 mm	Serre câble	Non
Dimension angulaire hexagonale	19 mm	Type de garniture d'étanchéité	Anneau d'étanchéité
Pour diamètre de câble jusqu'à	4-8 mm	Raccord à écrou divisible	Non
Matériau	Plastique	Température d'utilisation /d'installation	-20-80 °C
Qualité du matériau	Polyamide	Version anti-déflagration	Non
Type de traitement de la surface	Non traité	Pour Ex-Zone gaz	Sans
Sans halogène	Oui	Pour poussière Ex-Zone	Sans
Renforcé en fibre de verre	Non	Pour câble blindé	Non
Classe de protection (IP)	IP68	Finition CEM	Non
Résistant aux chocs	Oui	Blindé	Non
Couleur	Gris	Largeur	24 mm
Numéro RAL	7001	Hauteur	36 mm
Protection contre les courbures	Non	Température de stockage	-5-40 °C
		EAN/Gencode	3414972401203

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.