



## Platine de montage pour 1 DPX<sup>3</sup>160 extractible en inverseur de sources en position verticale dans XL<sup>3</sup>4000

REF. 0 206 81

LEGRAND

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

XL<sup>3</sup>, platine pour montage d'appareils de coupure et protection dans armoires

- Platine de montage pour DPX<sup>3</sup>160 version extractible en position verticale, à associer à un dispositif de fixation réglable dans XL<sup>3</sup>4000
- Pour 1 DPX<sup>3</sup>160 prises avant ou arrière
- 24 modules

### Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL<sup>3</sup> s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL<sup>3</sup> 6300 et XL<sup>3</sup> 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL<sup>3</sup> 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL<sup>3</sup> 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL<sup>3</sup> 125 et XL<sup>3</sup> 160 isolants, métal ou encastrés.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Hauteur 400 mm

Largeur 600 mm

Matériau acier

Traitement de surface laqué / peint

Perforation Oui

Sans halogène Oui