




**Détecteur de mouvements étanche - fixation saillie - IR - détection 360° sur 8m**

REF. 0 489 46

LEGRAND

Niveau   **CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**

Permet la commande automatique d'une source lumineuse par détection de mouvement dans sa zone de surveillance

- Hauteur recommandée de fixation : 2,5m
- S'installe directement sur le mur ou le plafond en sailli
- Détection infrarouge 360°, portée 8m
- Allumage et extinction automatiques - Temporisation réglable de 10 secondes à 10 minutes
- Réglage manuel par potentiomètre (sur le produit) du seuil de luminosité et de la temporisation

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Marque	Legrand
Type de pose	Saillie
Champ de détection	360°
Portée de détection	8 m