

Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture extérieure largeur 9mm et longueur 498mm

REF. 0 319 20

LEGRAND



0,95 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Colliers Colson noirs protégés U.V. - Nouvelle ergonomie

- Nouvelle ergonomie permettant de réduire les efforts lors de la mise en œuvre
- Conformés à la norme EN 62275 type 1

Denture extérieure

- Nouveau packaging offrant de multiples accès aux colliers et des possibilités d'accrochage (sauf réf. 0 319 21)

Caractéristiques générales

Colliers d'installation Colson™

Information sur la gamme

Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur de bande	9 mm	Qualité du matériau	polyamide ignifuge
Longueur de bande	498 mm	Traitement de surface	non traité
Épaisseur de bande	2.4 mm	Stable aux UV selon ASTM D6779	Oui
Diamètre max. du faisceau	140 mm	Sans halogène	Oui
Résistance min. à la traction	530 N	Couleur	noir
Température de fonctionnement	-40 - 85 °C	Transparent	Non
Température de montage	-30 - 85 °C	Réfléchissant (couleur fluorescente)	Non
Modèle	crantage extérieur	Champ d'inscription	sans
Fermeture à bande	tête de verrouillage double	Fermeture amovible	Non
Matériau	plastique	Type de fixation	cheville
		Homologation UL	Oui

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.