



Pupitre de commande métal Atlantic axis avec porte avant - 300x300x160mm

REF. 0 357 65

676,40€ Tarif professionnel de référence HT



INFORMATION PRODUIT

Peinture, perçage, montage, gestion thermique ou taille particulière... voir rubrique Logiciel et Configurateur

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	78.03 dm ³
Poids	5500 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Pupitres de commande

- IP 55 suivant norme EN/IEC 60529
- Revêtement polyester texturé (80 µm) RAL 7035
- Equipements communs avec les coffrets Atlantic
- Livrés avec plaque aluminium anodisé épaisseur 3 mm démontable, cadre de préhension, verrou double barre
- Acceptent les barilletts à clé et autres empreintes
- Prépercés pour montage sur bras ou pied fixe

Porte avant

- Livrée avec obturateur
- Hauteur : 300 mm
- Largeur : 300 mm
- Profondeur : 160 mm
- Poids : 2,8 kg

Caractéristiques Générales

Atlantic axis - pupitres de commande métal