

## Patère E27 Modul'up à enficher sur boîte Modul'up

REF. 0 885 23

MODUL'UP

LEGRAND



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Modul'up composable, système comprenant une boîte Modul'up recevant une prise DCL, un spot ou une patère E27, conforme à la réglementation thermique RT 2012

- Patère pour ampoule culot E27 - Blanc
- Pour tous types de lampes jusqu'à 40W
- Conforme NF EN 60598-1

### Avantages

- Évolutif
- DCL dissocié de l'infrastructure
- Extraction sans outil

### Les + installation

Connexion automatique sans outil par simple enfichage sur boîte référence 088500

### Les + utilisation

Pour pose immédiate ou différée, facilite la mise en peinture, extraction facile pour remplacement par un DCL connecté

### Recommandations / restrictions d'usages

- Usage en intérieur uniquement

### Information sur la gamme

Modul'up est la boîte BBC multifonction pour faux plafond. L'installation est rapide et facile grâce à un trou Ø 80 mm facilitant la recherche de la gaine, des bornes autodénudantes et un raccordement sans outil. La mise en attente de la boîte est possible et l'installation des fonctions DCL, DCL connecté, spot et patère E27 en Plug&Play permet des modifications ou des évolutions simplement. Cette nouvelle boîte est 100% étanche à l'air ce qui la rend parfaitement conforme aux exigences de la réglementation thermique RT 2012. Les prises DCL Modul'up sont compatibles avec les commandes with Netatmo. Des kits Modul'up appariés radio DCL et spot LED sont disponibles en Céliane, Mosaic ainsi que dooxie.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Hauteur hors tout	93 mm
Modèle	Douille à vis	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Matériau	Plastique	Classe de protection (IP)	IP20
Couleur	Gris	Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Profondeur/longueur hors tout	73 mm	Température de stockage	-10-70 °C
Douille	E27	Type de tension	AC
Avec insertion de starter	Non	Tension d'alimentation	220-250 V
Type de fixation	Fixation à vis	Courant d'alimentation	6-6 A
Filetage de raccord	Autre	Fréquence d'alimentation	50-60 Hz
Compatible avec Apple HomeKit	Non	Neutre obligatoire	Oui
Compatible avec Google Assistant	Non	Sans halogène	Oui
Compatible avec Amazon Alexa	Non	Capacité des bornes	1.5-1.5 mm <sup>2</sup>
Possible support IFTTT	Non	Nature du câble pour connexion	Non applicable
Largeur hors tout	93 mm	EAN/Gencode	3414971414082