



Plaque Cabstop IP55 avec 13 entrées Ø5mm à Ø14mm et 1 sortie Ø14mm à Ø24mm avec 1 réserve

REF. 0 364 95



INFORMATION PRODUIT

Peinture, perçage, montage, gestion thermique ou taille particulière... voir rubrique Logiciel et Configureur

VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

| | |
|-----------|-----------------------|
| Marque | Legrand |
| Emballage | 1 unité |
| Volume | 2.709 dm ³ |
| Poids | 424 g |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Plaques Cabstop IP 55

Plaques passe-câbles

- Entrées de câble constituées d'une mâchoire serre-câble assurant la tenue mécanique, et de zones élastomères assurant l'étanchéité
- Perforable directement avec le câble (sans outil)
- Epouse parfaitement le câble
- Polypropylène ignifugé RAL 7035
- 2 possibilités de montage :
 - direct sur ajour des coffrets Atlantic
 - sur surface plane avec kit réf. 036498
- Livrées avec :
 - bouchons de condamnation permettant d'obturer une entrée percée, tout en garantissant l'IP 55
 - outils de débrayage du câble
- Nombre d'entrées Ø5 à 14 : 13 mm
- Nombre d'entrées Ø14 à 24 : 1 mm
- Nombre de réserves : 1
- Montage direct sur ajour coffrets Atlantic largeur : 400 mm

Caractéristiques Générales

Coffrets métal Atlantic - équipements