



## Bloc de sécurité BS 24 pour fiches Martin Lunel IP44 - 400VA - fixation murale

REF. 0 423 84

### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	16 dm <sup>3</sup>
Poids	9840 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

##### Fixation murale - IP 44

- Enveloppe isolante en polyester
- Tension isolement entrée/sortie : 4570 V
- Voyant de mise sous tension

##### 230/400 V (primaire) - 24 V (secondaire)

- BS 24 pour fiches ML
- Puissance : 400 VA
- Prises de courant : 2 x 16 A
- Calibre du disjoncteur unipolaire : 18 A

#### Caractéristiques Générales

##### Blocs de sécurité BS 24 - BSM

- Les BS 24 portatifs, équipés de prises à brochage Martin Lunel (réf. 0 547 03) et les BSM portatifs, équipés de prises à brochage conforme à la norme IEC 60309-2 (réf. 0 524 01 ou 0 525 01) sont des ensembles monoblocs de distribution d'une très basse tension de sécurité (24 V)
- Protection du secondaire du transformateur par disjoncteur magnétothermique
- Transfo conforme à la norme IEC EN 61558-2-6, monophasé 50/60 Hz
- Isolant classe B
- Organe de commande marche/arrêt
- Classe II
- Double isolation
- Reçoivent les fiches TBT - 2P - 24 V Hypra ou Martin Lunel