



## Disjoncteur DX<sup>3</sup>6000 10kA arrivée haute et départ bas à vis 3P 400V~ - 10A - courbe B - 3 modules

REF. 4 075 31

158,70€ Tarif professionnel de référence HT

### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	0.716 dm <sup>3</sup>
Poids	414 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

##### Tripolaires 400 V~

- Pour peigne HX<sup>3</sup> traditionnel tripolaire réf 4 049 42/43 ou câblage traditionnel
- Vis/vis
- In : 10 A
- Nombre de modules : 3

#### Caractéristiques Générales

##### Disjoncteurs DX<sup>3</sup> 6000 - 10 kA - courbe B - protection des départs

- Conformes à la norme NF EN 60898-1
- Pouvoir de coupure :
- 6000 - NF EN 60898-1 - 400 V~ (230 V~ pour Uni + Neutre)
- 10 kA - EN 60947-2 - 400 V~ (230 V~ pour Uni + Neutre)
- Reçoivent les auxiliaires et commandes motorisées
- Connexion vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis