

**Interrupteur ou va-et-vient avec voyant lumineux dooxie 10AX
250V~ finition alu**

REF. 6 001 11

DOOXIE

LEGRAND

**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**

dooxie, une commande d'éclairage avec support permettant un rattrapage en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement, à équiper d'une plaque avec un design dans l'air du temps

- Interrupteur ou va-et-vient lumineux 10AX - 250V dooxie - Alu avec voyant 230V de couleur bleu - À équiper d'une plaque
- Livré avec :
 - voyant lumineux 230V référence 600043 : le raccordement du voyant se fait sans outil en le raccordant directement sur les bornes du mécanisme
 - coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier
- Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil

Avantages

La fixation du mécanisme se fait sur un jeu innovant de plaquettes métalliques mobiles - Ces plaquettes métalliques améliorent la rigidité du support afin d'éviter sa déformation au moment du serrage des vis - La mobilité du jeu de plaquettes (2mm d'amplitude) permet un rattrapage d'alignement du mécanisme en horizontal - Ce rattrapage compense les éventuels défauts d'installation de la boîte : boîte déformée, boîtes non alignées, ... En multiposte cela facilite l'assemblage des mécanismes

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie) - Livré avec support permettant un rattrapage angulaire (-13°/+11°) : facilite la mise à niveau du mécanisme lorsque la boîte n'est pas parfaitement horizontale

Les + utilisation

Le voyant de couleur bleu donne une parfaite visibilité de la fonction lumineuse

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformateur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Tension nominale	250 V
Type de commutation	Va-et-vient	Courant nominal assigné	10 A
Type de commande	Autre	Courant de commutation pour lampes fluorescentes	10 AX
Assemblage	Mécanisme seul	Contact de report	Non
Bouton-poussoir	Non	Type de raccordement	Autre
Nombre de bascules d'actionnement	1	Interrupteur de chauffage	Non
Type de montage	Encastré	Interrupteur de machine à laver	Non
Type de fixation	Fixation à vis	Largeur d'appareil	73 mm
Avec plaque de montage	Oui	Hauteur d'appareil	73 mm
Matériau	Plastique	Profondeur d'appareil	36.25 mm
Qualité du matériau	Thermoplastique	Profondeur d'encastrement	21.4 mm
Sans halogène	Oui	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Traitement antibactérien	Non	Compatible avec Google Assistant	Non
Traitement de surface	Laqué / peint	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	30 mm
Finition de la surface	Mat	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Couleur	Aluminium	Possible support IFTTT	Non
Numéro RAL (équivalent)	7040	Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Zone de texte/surface d'inscription	Non	Température de stockage	-25-60 °C
Voyant	Oui	Type de tension	AC
Fonction d'éclairage	Contrôle et orientation	Fréquence d'alimentation	50-60 Hz
Type d'éclairage	LED interchangeable	Section de câble	1.5-1.5 mm ²
Adapté à la classe de protection (IP)	IP21	EAN/Gencode	3414971005051
Résistance aux chocs	IK04		