

## Plastron métal pour 1 DPX<sup>3</sup>630 sans différentiel en position verticale avec commande motorisée dans XL<sup>3</sup>4000

REF. 0 210 72

XL<sup>3</sup>

LEGRAND



### INFORMATION PRODUIT

Stock Legrand sous 20 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

XL<sup>3</sup>, plastron pour montage d'appareils de coupure et protection dans armoires

- Plastron métal hauteur 400mm pour montage de DPX<sup>3</sup>630 dans XL<sup>3</sup>4000
- Pour 1 DPX<sup>3</sup>630 version débrochable sans différentiel en position verticale avec commande motorisée
- A charnières et serrure
- 24 modules




### Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL<sup>3</sup> s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL<sup>3</sup> 6300 et XL<sup>3</sup> 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL<sup>3</sup> 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL<sup>3</sup> 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL<sup>3</sup> 125 et XL<sup>3</sup> 160 isolants, métal ou encastrés.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur	600 mm	Température d'utilisation /d'installation	-5-40 °C
Hauteur	400 mm	Température de stockage	-5-40 °C
Adapté à la largeur de boîtier	725 mm	Couleur	Gris
Matériau	Acier	Numéro RAL	7035
Finition de la surface	Revêtu par poudre	Sans halogène	Oui
Résistance aux chocs (IK)	IK07	Equipé d'un porte étiquette	Non
		EAN/Gencode	3414970972224

## PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

### Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)
9 802 89	Poignée Soft Line courte pour plastron métal DPX <sup>3</sup> 1600 horizontal débrochable et DMX2500 fixe dans XL <sup>3</sup> 4000	38,73
9 802 90	Poignée Soft Line longue pour plastron métal DPX <sup>3</sup> 1600 horizontal débrochable dans XL <sup>3</sup> 4000	38,73

\* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.