

## Boîte de sol IP44 pour carrelage ou marbre 8mm à 24mm d'épaisseur avec couvercle simple

REF. 6 896 22

MOSAIC

LEGRAND



113,40 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Boîte de sol spéciale carrelage pour installation dans chape béton

- Boîte de sol IP44 avec couvercle amovible
- Peut être utilisée comme :- trappe d'accès- boîte de sol avec kit de support verticaux référence 689657 pour prises Mosaic Link
- Pas de sortie de câble
- À installer dans la boîte d'encastrement référence 089604
- Conforme aux normes IEC 60670-23 et NF EN 50 085-2.2

#### Les + installation

Pour carrelage de 8mm à 24mm d'épaisseur

#### Les + utilisation

Permet l'alimentation en courant fort/faible des différents postes de travail par le sol

#### Recommandations / restrictions d'usages

Pour installation dans chape béton

#### Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition du couvercle	Carré	Longueur dimension extérieure	262.4 mm
Matériau du boîtier	Autre	Longueur dimension d'encastrement	262.4 mm
Protection de la surface du boîtier	Galvanisé	Largeur dimension d'encastrement	262.4 mm
Classe de protection (IP)	Autre	Profondeur d'encastrement min.	78.5 mm
Avec évidement pour revêtement de sol	Oui	Résistance aux chocs (IK)	IK08
Profondeur de l'évidement du revêtement de sol	15 mm	Température d'utilisation /d'installation	-5-60 °C
Cadre de protection de revêtement de sol	Non	Température de stockage	-25-60 °C
Adapté à un nettoyage humide	Non	Sans halogène	Oui
Largeur dimension extérieure	262.4 mm	Equipé de prise(s) USB	Non
		EAN/Gencode	3245066896229

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.