



Interrupteur à clé pour BAES Céliane en complément d'une télécommande multifonctions pour BAES

REF. 0 675 31

CÉLIANE

LEGRAND

146,40 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane, un interrupteur à clé pour BAES à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir...

- Interrupteur à clé Céliane pour éclairage de sécurité - A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
- S'utilise en complément des télécommandes multifonctions références 062520 ou 062521

Les + installation

Permet de multiplier les points de commande de mise au repos de l'établissement (exemple : un point par accès)

Les + utilisation

Permet de commander à distance simultanément la coupure de l'éclairage normal et la mise au repos de l'éclairage de sécurité

Recommandations / restrictions d'usages

Usage intérieur uniquement

Montage impératif de l'enjoliveur pour fonctionnement du produit

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de commutation	permutateur	Résistance aux chocs	IK04
Type de commande	clé	Tension nominale	24 V
Assemblage	appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire	Courant nominal assigné	0.1 A
Nombre de modules (construction modulaire)	2	Contact de report	Non
Bouton-poussoir	Non	Type de raccordement	borne à vis
Type de montage	encastré	Interrupteur de chauffage	Non
Type de fixation	fixation à griffes/vis	Interrupteur de machine à laver	Non
Avec plaque de montage	Non	Largeur d'appareil	45 mm
Matériau	plastique	Hauteur d'appareil	45 mm
Qualité du matériau	thermoplastique	Profondeur d'appareil	35 mm
Sans halogène	Oui	Profondeur d'encastrement	30 mm
Traitement antibactérien	Non	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Traitement de surface	laqué / peint	Compatible avec Google Assistant	Non
Finition de la surface	brillant	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	30 mm
Couleur	blanc	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Numéro RAL (équivalent)	9003	Possible support IFTTT	Non
Zone de texte/surface d'inscription	non	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 35 °C
Voyant	non	Type de tension	AC
Fonction d'éclairage	autre	Fréquence d'alimentation	50 - 60 Hz
Type d'éclairage	autre	Section de câble	1.5 - 1.5 mm ²
Adapté à la classe de protection (IP)	IP21	Nature d'embout entrée de câble	Non applicable
		Maintien du câble	Non applicable

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.