



## Angle extérieur pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x130mm - blanc antimicrobien

REF. 0 757 17

GOULOTTE MOSAIC  
À CLIPPAGE DIRECT

LEGRAND

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Accessoire de cheminement pour goulotte Mosaic antimicrobien à clippage direct

- Angle extérieur variable de 85° à 120° pour goulotte Mosaic antimicrobien à clippage direct 50x130mm
- Permet le respect de l'indice de protection
- Comprend plusieurs éléments : 1 ou 2 platines (pour les goulottes 1 ou 2 compartiments) et un capot
- IP40 IK07 - Coloris : blanc
- Conforme à la norme NF EN 50085-2-1

#### Avantages

Contient un composé argent qui s'oppose à la croissance des bactéries en surface : contribue à la non prolifération de bactérie dans un milieu hospitalier

#### Les + installation

Se clippe directement sur le corps de la goulotte

#### Les + utilisation

Permet la jonction extérieur de 2 morceaux de goulottes de même section et d'éviter la coupe d'onglet sur la goulotte

#### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Particulièrement adapté aux établissements de santé (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite médicalisées, laboratoires, salles d'attente) et en général à des espaces sensibles aux exigences sanitaires (écoles, crèches, restaurants, déchets)

#### Information sur la gamme

La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

		Traitement antibactérien	Oui
		Traitement de surface	autre
Largeur	130 mm	Couleur	blanc
Profondeur	50 mm	Numéro RAL	9003
Symétrique	Oui	Film de protection	Non
Modèle	partie inférieure	Avec connecteur de conduit	Non
Angle	85 - 120 °	Perforation de montage dans le sol	Non
Matériau	plastique	Type de montage des parties supérieures	intérieur
Qualité du matériau	autre	Avec agrafe pour tenue de câble	Non
Sans halogène	Oui		