



## Angle extérieur pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x130mm - blanc antimicrobien

REF. 0 757 17

GOULOTTE MOSAIC  
À CLIPPAGE DIRECT

LEGRAND

44,03 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Accessoire de cheminement pour goulotte Mosaic antimicrobien à clippage direct

- Angle extérieur variable de 85° à 120° pour goulotte Mosaic antimicrobien à clippage direct 50x130mm
- Permet le respect de l'indice de protection
- Comprend plusieurs éléments : 1 ou 2 platines (pour les goulottes 1 ou 2 compartiments) et un capot
- IP40 IK07 - Coloris : blanc
- Conforme à la norme NF EN 50085-2-1

### Avantages

Contient un composé argent qui s'oppose à la croissance des bactéries en surface : contribue à la non prolifération de bactérie dans un milieu hospitalier

### Les + installation

Se clippe directement sur le corps de la goulotte

### Les + utilisation

Permet la jonction extérieur de 2 morceaux de goulottes de même section et d'éviter la coupe d'onglet sur la goulotte

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Particulièrement adapté aux établissements de santé (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite médicalisées, laboratoires, salles d'attente) et en général à des espaces sensibles aux exigences sanitaires (écoles, crèches, restaurants, déchets)

### Information sur la gamme

La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminement classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Largeur</b>	130 mm	<b>Traitement antibactérien</b>	Oui
<b>Profondeur</b>	50 mm	<b>Traitement de surface</b>	autre
<b>Symétrique</b>	Oui	<b>Couleur</b>	blanc
<b>Modèle</b>	partie inférieure	<b>Numéro RAL</b>	9003
<b>Angle</b>	85 - 120 °	<b>Film de protection</b>	Non
<b>Matériau</b>	plastique	<b>Avec connecteur de conduit</b>	Non
<b>Qualité du matériau</b>	autre	<b>Perforation de montage dans le sol</b>	Non
<b>Sans halogène</b>	Oui	<b>Type de montage des parties supérieures</b>	intérieur
		<b>Avec agrafe pour tenue de câble</b>	Non

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*