

**Raccord mâle droit Universale pour conduit PVC Ø intérieur 34,5mm
et 35,5mm ISO40**

REF. 3 829 79

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Accessoire pour conduit flexible RTA PVC

- Raccord universale mâle droit
- Filetage ISO40mm pour conduit intérieur Ø34,5mm et Ø35,5mm
- Pour conduit flexible RTA PVC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Longueur de filetage	15 mm
		En une partie	Non
Diamètre nominal	35 mm	Longueur totale	60 mm
Classe de protection (IP)	IP55	Couleur	gris
Modèle	droit	Autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23	Non
Type de construction	filetage extérieur	Autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR	Non
Taille du raccordement fileté	M40 x 1,5		